

Par de luvas de proteção química AlphaTec® 58-435, Tamanho das luvas: 10**Dados do pedido**

Número do pedido	094757 10
GTIN	10076490470958
Classe de artigo	04P

Descrição**Modelo:**

Luvas de proteção da categoria III.

AlphaTec® 58-435. Luva de proteção em material de nitrilo sem suporte com um forro interior em veludo de algodão. Elevada flexibilidade e grande destreza. O ajuste estreito garante uma adaptação segura à palma da mão. O revestimento de nitrilo de alto desempenho proporciona uma excelente proteção contra lacerações, perfurações e escoriações durante longos períodos de utilização. Uma barreira dobrável no punho impede que os antebraços fiquem expostos ao gotejamento, o punho mais comprido alarga a proteção até ao antebraço.

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	10
Série	AlphaTec®
Tipo de luvas	Luvas de proteção química
Categoria de proteção	Categoria III

Índice	1
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem látex
Propriedades das luvas	Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção	Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
EN 374	Tipo A (AJKLOPT)
Resistência a produtos químicos	AJKLOPT
EN 388	4001 A
Material	Nitrilo
material de suporte	Nitrilo
AQL	0,65
âmbito	Multiusos
Comprimento	380 mm
Espessura	0,4 mm
Cor	preto/verde
Utilização	reutilizável
Peso	59 g
Classe de proteção contra o corte	A
Revestimento	Nitrilo
Tipo de produto	Luvas de proteção química