

Erdi**Alicate de corte com punho de 2 componentes, reto, comprimento total: 240**

Dados do pedido

Número do pedido	767030 240
GTIN	4010220001509
Classe de artigo	73X

Descrição

Versão:

Microdentada. Cabeça de tesoura de **aço inoxidável** (HRC 58 – 60), braços de chapa de aço, niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.

Capacidade de corte: Folhas até 1,8 mm; folhas V2A até 1,2 mm.

Utilização:

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.

Descrição técnica

comprimento total	240 mm
Comprimento das lâminas	40 mm
Tipo de inserto	reto
Tipo de produto	Tesoura