

**Micrómetro de interiores XT, Faixa de medição: 4-5****Dados do pedido**

Número do pedido	428500 4-5
GTIN	5051102212346
Classe de artigo	46B

Descrição**Versão:**

Micrómetros de interiores XT de 3 pontos. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio. "Micro" - modelo com resolução melhorada de 2 µm.

Utilização:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Peça sobresselente:

Cabeças de medição n.º 428605.

Atenção:

Micrómetro de interiores XT para **medição de 2 pontos**.

Descrição técnica

Limite de erro	0,004 mm
Leitura	0,002 mm
Medida a	0 mm
Profundidade de medição standard	18 mm
Norma	DIN 863
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm

Ficha de dados

Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/428500-4-5>