

**Folha de serra circular especialista em aço, Ø da folha D: 160mm****Dados do pedido**

Número do pedido	583910 160
GTIN	3165140737678
Classe de artigo	54B

Descrição**Modelo:**

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

Utilização:

Para **processamento de aço**. A fixação especial dos dentes HM na folha de base impede que os dentes partam. Forma do dente: dente plano trapezoidal (com chanfro), ângulo de saída de aparas neutro. Para serras a seco de metal portáteis.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	20 mm
Número de dentes	30
Largura de corte B	2 mm

Ø da folha D	160 mm
Tipo de produto	Folha de serra circular