

**Folha de serra circular especialista em alumínio, Ø da folha D: 165mm****Dados do pedido**

Número do pedido	583920 165
GTIN	3165140796613
Classe de artigo	54B

Descrição**Modelo:**

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

Utilização:

Cortes precisos em **alumínio** e outros metais não ferrosos. Forma do dente: dente plano trapezoidal com ângulo de saída de aparas negativo para um trabalho fácil e seguro no avanço manual. Para serras de imersão e serras circulares manuais.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	20 mm
Número de dentes	52
Largura de corte B	2,6 mm

Número de orifícios arrastadores/ \emptyset /círculo primitivo	2/6/32,5 mm
\emptyset da folha D	165 mm
Tipo de produto	Folha de serra circular