



## Folha de serra circular especialista em alumínio, Ø da folha D: 190mm



### Dados do pedido

Número do pedido	583920 190
GTIN	3165140796682
Classe de artigo	54B

### Descrição

#### Modelo:

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

#### Utilização:

Cortes precisos em **alumínio** e outros metais não ferrosos. Forma do dente: dente plano trapezoidal com ângulo de saída de aparas negativo para um trabalho fácil e seguro no avanço manual. Para serras de imersão e serras circulares manuais.

#### Instrução:

**Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.**

### Descrição técnica

Ø do furo	30 mm
Número de dentes	56
Largura de corte B	2,6 mm

Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 mm
Ø da folha D	190 mm
Tipo de produto	Folha de serra circular