

**Folha de serra circular perito para MultiMaterial, Ø da folha D: 216mm****Dados do pedido**

Número do pedido	583930 216
GTIN	3165140648189
Classe de artigo	54B

Descrição**Modelo:**

Folha de serra de precisão com **folha de base com absorção de ruído e vibração**, de alta resistência. O anel de tensão incorporado garante estabilidade da forma em todas as faixas de temperatura. O **revestimento** impede a aderência, mantém a folha de serra fria e protege contra a corrosão. Os **dentes de metal duro com retificação de precisão** garantem uma longa vida útil e a melhor qualidade de corte.

Utilização:

Para o corte **de diferentes materiais**, tais como painéis laminados, epóxi, madeira e metais não ferrosos. Forma do dente: dente plano trapezoidal, ângulo de saída de aparas negativo. Para serras circulares de mesa, serras de esquadria e de meia-esquadria, serras de painéis.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø do furo	30 mm
Número de dentes	64
Largura de corte B	2,4 mm

Ø da folha D	216 mm
Tipo de produto	Folha de serra circular