

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261315 16/11 |
| GTIN | 4045197798152 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Código ISO do suporte | SVACR/L 1616M11 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 26 mm |
| Tamanho da haste | 16 mm |
| Comprimento total L | 150 mm |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1103.. |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269021 1 |
| Largura funcional L ₄ | 16 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Faceamento |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200