

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Tamanho da placa	16 mm
Código ISO do suporte	SVACR/L 1616M16
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Largura funcional L ₄	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269021 2
Tamanho da haste	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500