



Aparafusadora de impacto angular pneumática compacto, Tipo: 7737



Dados do pedido

Número do pedido	079200 7737
GTIN	15451761158
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Aparafusadora de impacto angular compacta e potente, com caixa de alumínio. Design muito plano. Inversão monomanual e um **mecanismo de impacto individual**.

Descrição técnica

Peso	1,12 kg
n.º máximo de rotações	9000 r,p,m,
Ø máximo do parafuso (8.8-12.9)	M20
Faixa de binário	34 - 224 Nm
quantidade de ar necessária máxima	703,8 l/min
Ruído de trabalho	93 dB(A)
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado
vibração máxima conforme EN	10,3 m/s ²
Comprimento	240 mm
Designação do fabricante	7737

Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Rosca de ligação	NPT
Tipo de produto	Aparafusadora