

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	CRSNR/L 2525M12
Tamanho da haste	25 mm
Tamanho da placa	12 mm
Garra	259035 3
Parafuso para calço	259025 2
Largura funcional L ₄	32 mm
Calço	259031 43
Comprimento da cabeça L ₁	34 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RN.. 1207..
Comprimento total L	150 mm
Calço para garra	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento

Tipo de produto

Suporte de torneamento

Acessórios

Unidade de garras Tipo 3	259035 3
Calço Tipo 43	259031 43
Parafuso para calço Tipo 2	259025 2
Calço garra Tipo 1	259041 1
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500