

Apoio pendular canelado, rosca externa, Rosca M: M10



Dados do pedido

Número do pedido	370056 M10
GTIN	2050001881557
Classe de artigo	37K

Descrição

Modelo:

- **Corpo feito de aço temperado e fosfatado.**
- **Esfera protegida contra torção.**

Esfera de aço para rolamentos de esferas.

Com rosca exterior.

Utilização:

Servir como uma peça de parada, suporte e pressão na construção de dispositivos.

Instrução:

Pode ser combinado com tornos giratórios n.º 370085 - 370086 ou ganchos de fixação n.º 370073 e 370074.

Descrição técnica

Ø exterior D ₁	10,5 mm
Comprimento do colar L ₂	10 mm
Comprimento 1	18 mm
Rosca M	M10

Ø exterior D	20 mm
capacidade de carga máxima (estática)	25 kN
Tipo de produto	Apoio pendular