


Elemento rígido Weldon, Para Ø nominal d: 3,5mm



Dados do pedido

Número do pedido	335740 3,5
GTIN	4045197801319
Classe de artigo	32P

Descrição

Modelo:

Suporte cilíndrico temperado e retificado com **acoplamento de troca rápida**. Quadrado interior para alojamento das brocas de roscar ou transmissão de binário. O mecanismo de fixação impede que a broca de roscar seja puxada para fora.

Duas superfícies de deslocação desfasadas em 180 e 10 mm.

Vantagem:

- **Solução acessível.**
- **Versão estável e fina.**
- **Variação dos comprimentos de aperto e de projeção.**

Utilização:

Para alojamento da broca de roscar numa bucha Weldon, entre outras.

Descrição técnica

Projeção A	36 mm
Área de aperto d	3,5 mm
Ø exterior D	12 mm
Curso de ajuste V	10 mm
Comprimento total L	49 mm
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas

