


Elemento rígido Weldon, Para Ø nominal d: 11mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 335740 11 |
| GTIN | 4045197801395 |
| Classe de artigo | 32P |

Descrição

Modelo:

Suporte cilíndrico temperado e retificado com **acoplamento de troca rápida**. Quadrado interior para alojamento das brocas de roscar ou transmissão de binário. O mecanismo de fixação impede que a broca de roscar seja puxada para fora.

Duas superfícies de deslocação desfasadas em 180 e 10 mm.

Vantagem:

- **Solução acessível.**
- **Versão estável e fina.**
- **Variação dos comprimentos de aperto e de projeção.**

Utilização:

Para alojamento da broca de roscar numa bucha Weldon, entre outras.

Descrição técnica

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ø exterior D | 20 mm |
| Curso de ajuste V | 10 mm |
| Área de aperto d | 11 mm |
| Projeção A | 52 mm |
| Comprimento total L | 54 mm |
| Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |

