

Garant

Carro para recipientes com pega conforme as normas europeias, Tipo: TNB1



Dados do pedido

Número do pedido	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Classe de artigo	91T

Descrição

Versão:

Construção de aço soldado. Punho com inserto de Haptoprene e polipropileno resistente a impactos. 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos.

Indicado para:

Recipientes Euronorm n.º 963378, 963379, 963380 respetivamente tam. NB10 – NB80.

Pintura:

Prata, **revestido a pó.**

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Peso	9,6 kg
Profundidade	400 mm
capacidade de carga máxima	250 kg

Ficha de dados

Material das rodas	revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios
Ø da roda	125 mm
Altura	910 mm
Largura	790 mm
Altura da estrutura de base	180 mm
Tipo de produto	Carro com pega