

**Alicate de corte lateral para eletrônica, com polimento espelhado, cabeça pontiaguda, FW, comprimento total: 115****Dados do pedido**

Número do pedido	726431 115
GTIN	4003773044307
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Polimento espelhado, que impede a interferência no circuito devido à descamação de peças cromadas. Junta estável, de encaixe e sem folga. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme.

Pegas com tampas multicomponentes.

Utilização:

Para trabalhos de corte fino, por exemplo, em eletrônica e mecânica de precisão.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Aço para rolamentos de esferas, arestas de corte temperadas por indução.

Descrição técnica

Largura da cabeça	11 mm
Comprimento da lâmina	14 mm
comprimento total	115 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	0,3 - 0,5 mm
Potência de corte de fio de cobre até Ø	0,3 - 1,3 mm
Potência de corte de fio semiduro até Ø	0,3 - 1 mm

Chanfro de corte	faceta fina
Material	Aço para rolamentos de esferas
Forma da cabeça	pontiagudo
Norma	DIN ISO 9654
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Superfície	com polimento espelhado
Atributo do nome do produto	FW
com mola de abertura	sim
Tipo de produto	Alicate cortante