



## Aparelho de contração ISG-3410, Tipo: WK



### Dados do pedido

Número do pedido	354300 WK
GTIN	2050001920010
Classe de artigo	35B

### Descrição

#### Modelo:

Encolhimento totalmente automático. Refrigeração a água integrada. Função de descarga para uma secagem ótima. Visor gráfico. Comprimento máximo da ferramenta contraível 400 mm.

#### Utilização:

- **Refrigeração independente do contorno em apenas 20 segundos.**
- **Para encolher para dentro e para fora para hastes feitas de HM e HSS.**
- **Intervalo de contração Ø 3 – 32 mm.**

#### Material fornecido:

4 discos intercambiáveis Ø 3 – 32 mm. 1 pares de luvas de proteção. 1 litros de concentrado de líquido de refrigeração.

#### Instrução:

Alojamentos de base de ferramentas fornecidos a pedido.

### Descrição técnica

Largura	800 mm
Ligação	400V / 16A / 50Hz

Profundidade	1720 mm
Altura	560 mm
Desempenho	11 kW
Ar comprimido	4 bar
Capacidade volumétrica do tanque	50 l
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aparelho de contração