



Paquímetro digital de oficina IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 500



Dados do pedido

Número do pedido	415366 500
GTIN	2050001858979
Classe de artigo	46P

Descrição

Versão:

Mostrador LCD muito grande e de alto contraste. Altura dos dígitos de 8 mm ou 14 mm (a partir do tamanho 500 mm). Com preset (predefinição da medição). O paquímetro é à prova de água, a refrigerantes, óleo e poeiras.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948 tam. USB2.

Descrição técnica

Leitura	0,0005 polegada
Limite de erro	0,04 mm
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Leitura	0,01 mm
Calibração	A1
Comprimento do bico	150 mm

Ficha de dados

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
embalagem	caixa estável
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415366-500>