



## Paquímetro digital de oficina IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 600



### Dados do pedido

Número do pedido	415366 600
GTIN	2050001911889
Classe de artigo	46P

### Descrição

**Versão:**

Mostrador LCD muito grande e de alto contraste. Altura dos dígitos de 8 mm ou 14 mm (a partir do tamanho 500 mm). Com preset (predefinição da medição). O paquímetro é à prova de água, a refrigerantes, óleo e poeiras.

**Função:**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui pilha n.º 081560 tam. CR2032.

**Acessórios especiais:**

Cabo de dados n.º 498948 tam. USB2.

### Descrição técnica

Ø da extensão de medição interior	10 mm
Calibração	A1
Comprimento do bico	150 mm
Limite de erro	0,04 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada

## Ficha de dados

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
embalagem	caixa estável
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

### **Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415366-600>