



Dados do pedido

Número do pedido	786005 4
GTIN	3165140186681
Classe de artigo	76K

Descrição

Modelo:

Drill tipped with hard and tough carbide inserts and brazed at high temperature. Asymmetrical flute profile for good transport of drill dust.

Hammer and rotary bits with strong carbide cutter tip.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Comprimento da espiral	40 mm
comprimento total	75 mm
Ø da broca	4 mm
Ø da haste	4 mm
Óleo de corte	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca para pedra