



## Broca de martelo de metal duro "5" SDS-plus, Ø × comprimento total: 8X115mm



### Dados do pedido

Número do pedido	789005 8X115
GTIN	3165140027809
Classe de artigo	76K

### Descrição

**Modelo:**

Ponta de centragem ativa para corte ativo em betão. A ponta HM de alta qualidade com soldadura particularmente forte garante uma longa vida útil mesmo em betão armado.

**Utilização:**

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

**Instrução:**

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Ø	8 mm
Comprimento total	115 mm
Comprimento de trabalho	50 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra