

**Broca de martelo de metal duro "5" SDS-plus, Ø×comprimento total:
14X465mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 789005 14X465 |
| GTIN | 3165140045179 |
| Classe de artigo | 76K |

Descrição**Modelo:**

Ponta de centragem ativa para corte ativo em betão. A ponta HM de alta qualidade com soldadura particularmente forte garante uma longa vida útil mesmo em betão armado.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Instrução:

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Comprimento da espiral | 400 mm |
| Ø | 14 mm |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| comprimento total | 465 mm |
| Óleo de corte | HM |
| Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão |
| Haste | SDS Plus |
| Tipo de produto | Broca para pedra |