

**Broca de martelo de metal duro "5" SDS-plus, Ø × comprimento total:
16X315mm****Dados do pedido**

Número do pedido	789005 16X315
GTIN	3165140047623
Classe de artigo	76K

Descrição**Modelo:**

Ponta de centragem ativa para corte ativo em betão. A ponta HM de alta qualidade com soldadura particularmente forte garante uma longa vida útil mesmo em betão armado.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Instrução:

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Ø	16 mm
Comprimento total	315 mm
Comprimento de trabalho	250 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra