

RC.X 1003, Tipo: HB7010-1**Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 260640 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197801838 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|------------------------|
| Avanço f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 120 - 440 m/min |
| Profundidade de corte a_p | 0,5 - 2 mm |
| Aplicação principal | P |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | HB7010-1 |
| Quebra-aparas | SM |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | RCMX 1003 |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Tolerância | M |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar