

RC.X 1003, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Tipo	HB7020
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	SM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	RCMX 1003
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar