



Dados do pedido

Número do pedido	554100 20X15
GTIN	4045197802392
Classe de artigo	52E

Descrição técnica

Ø da haste	6 mm
Largura da cabeça	15 mm
Granulometria	60
n.º máximo de rotações	38200 r,p,m,
n.º de rotações recomendado	20000 r,p,m,
Ø da cabeça	20 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Atributo do nome do produto	Grão 60
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		

Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado
GG(G)	condicionalmente adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
seco	adequado