

Aparelho de contração ISG-1000



Dados do pedido

Número do pedido	354400
GTIN	2050001790606
Classe de artigo	35B

Descrição

Modelo:

Fácil manipulação. Aparelho de contração pequeno e leve que pode ser usado em qualquer lugar. Comprimento máximo da ferramenta contraível 290 mm. Intervalo de contração Ø 3 – 16 mm.

Material fornecido:

1 anilha intercambiável de 6 - 16 mm e 1 pares de luvas de proteção.

Acessórios especiais:

Discos intercambiáveis n.º 354440, alojamentos de base de ferramentas n.º 354225 – 354227.

Descrição técnica

Profundidade	390 mm
Largura	310 mm
Desempenho	6,5 kW
Ligaçāo	3x400V / 16A
Altura	640 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica

Tipo de produto

Aparelho de contração

Acessórios

Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 50	354226 50
Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 40	354227 40
Par de luvas de proteção térmica TempDex 710 Tamanho das luvas 11	094630 11
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 50	354225 50
Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 40	354226 40
Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 30	354227 30
Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 32	354226 32
Disco intercambiável para ISG-1000 para Ø de fixação 3-6	354440 3-6
Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 50	354227 50
Par de luvas de proteção térmica TempDex 710 Tamanho das luvas 9	094630 9
Disco intercambiável para ISG-1000 para Ø de fixação 6-16	354440 6-16
Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 63	354226 63
Alojamento de base de ferramenta para PSC para haste do cone PSC 63	354227 63
Alojamento de base de ferramenta para HSK para haste do cone HSK 80	354226 80
Alojamento de base de ferramenta para SK para haste do cone SK 30	354225 30
	354226 100

Alojamento de base de ferramentapara HSK para haste do cone HSK 100

Alojamento de base de ferramentapara SK para haste do cone SK 40

354225 40

Mandril de contraçãocom furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 8

308559 8

Mandril de contraçãocom furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 10

308559 10

Mandril de contraçãocom furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 6

308559 6

Mandril de contraçãocom furo no canal de refrigeração Ø de fixação D1 12

308559 12