

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274044 122/180
GTIN	4062406204396
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048. $D_2 = 999$ na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Utilização:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{\text{máx}}$	20 mm
\varnothing máximo do 1.º corte D_2	180 mm
\varnothing mínimo do 1.º corte D_1	122 mm
Tipo de inserto	direita
Chave de sistema	sim
Largura de incisão w	4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

