

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274084 334/999
GTIN	4062406204501
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Para pastilhas de corte n.º 275021 – 275048.

Utilização:

Em combinação com suporte de aperto n.º 274006.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$ na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

\varnothing máximo do 1.º corte D_2	999 mm
profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	100 mm
\varnothing mínimo do 1.º corte D_1	334 mm
Tipo de inserto	direita
Chave de sistema	sim
Largura de incisão w	8 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

