



STEITZ SECURA

Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Tamanho de calçado UE: 37



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 092587 37 |
| GTIN | 4044348608142 |
| Classe de artigo | 09C |

Descrição

Modelo:

Calçado de segurança da série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior. Com fecho rotativo BOA®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Instrução:

Modelo largo XB com o n.º 092588.

Descrição técnica

Norma

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Isolamento do frio | até -20 °C |
| Segurança contra penetração | Têxtil |
| Material da biqueira protetora | Alumínio |
| Tamanho de calçado UE | 37 |
| Classe de proteção | S3 |
| Propriedades | Fecho rotativo |
| Género | Homens |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD |
| Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |