



Berbequim aparafusador sem fio com bucha intercambiável, 12 V, com indicador de estado de carga da bateria, sem bateria, em L-Boxx, Tipo: GSR1235FCS



Dados do pedido

Número do pedido	070244 GSR1235FCS
GTIN	3165140936941
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador sem fio Bosch

- **Potente berbequim aparafusador sem fio de 12 V compacto, com funcionamento à direita/esquerda.**
- **Com Electronic Motor Protection (EMP) e Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.**
- **Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.**
- **Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.**
- **Softgrip.**

Trabalhar com precisão mesmo em zonas de difícil acesso devido a tamanho compacto **com suporte de pontas** ou **adaptador excêntrico ou angular** intercambiável. Trabalhar com flexibilidade graças a sistema de troca rápida com quatro adaptadores **FlexiClick** diferentes. Manuseamento confortável: Os adaptadores permanecem simplesmente no aparelho para ajustar as 16 posições diferentes.

Material fornecido:

Sem bateria, sem carregador (Cordless Concept), incluindo adaptador excêntrico, bucha, adaptador de perfuração angular, suporte de pontas.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851 – 073866.

Descrição técnica

Tensão da bateria	12 V
Ø máximo da broca espiral em madeira	32 mm
vibração máxima conforme EN	<1,9 m/s ²
Área de aperto do mandril de aperto rápido	0 - 10 mm
Peso	0,8 kg
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Número de baterias incluídas	0
Faixa de rotação 1. ^a velocidade	0 - 460 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 12 V
binário máximo suave	20 Nm
binário máximo duro	35 Nm
Faixa de rotação 2. ^a velocidade	0 - 1300 r,p,m,
utilização típica	Strong
Design do motor	Motor de 2 polos
Designação do fabricante	GSR 12V-35 FC
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	com bucha intercambiável, 12V
USP2	com indicador do estado da carga da bateria, sem bateria, em L-Boxx

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B12	073855 B12
---	------------

