



Dados do pedido

Número do pedido	085756 STATION
GTIN	
Classe de artigo	04F

Descrição

Modelo:

Sistema de marcação de mesa com:

- **Ecrã tátil capacitivo**
- **Alavanca basculante para substituição rápida de componentes**
- **Acionamento eletromagnético**
- **Iluminação LED ativável da área de marcação**
- **Cabo eletrónico guiado por corrente de arrasto**
- **Ponteiro laser para simular o processo de marcação**
- **30 intensidades de impacto ajustáveis**
- **Software integrado**

Descrição técnica

profundidade máxima da marcação	5 mm
Altura da letra	1 - 99,9 mm
Designação do fabricante	mini 120/100 STATION
Interface	Interface USB
Interface	Ethernet

altura máxima do campo de marcação	100 mm
largura máxima do campo de marcação	120 mm
Carateres	0-9
Carateres	Aa-Zz
Carateres	Sinal de pontuação
Tipo de letra	Fonte média
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tensão nominal	230 V
Tipo de produto	Marcador de agulha

Acessórios

Chapa de fixação magnética para FlyMarker® mini Tipo 120/45	085758 120/45
Íman de impacto extra forte Tipo 120/45	085779 120/45
Estrutura da coluna para funcionamento/utilização estacionária Tipo MINI	085783 MINI
Criação de logótipo a partir de um ficheiro Tipo LOGO	085785 LOGO
Agulha de marcação para FlyMarker® Ângulo da ponta da agulha de marcação 110	085790 110
Agulha de marcação para FlyMarker® Ângulo da ponta da agulha de marcação 60	085790 60
Agulha de marcação para FlyMarker® Ângulo da ponta da agulha de marcação 90	085790 90