

Garant**Chave combinada boca-luneta, Tamanho da chave: 5,5****Dados do pedido**

Número do pedido	613600 5,5
GTIN	4062406219581
Classe de artigo	61A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.

Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico.

Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lado do anel com perfil **HT-**

Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive – o perfil ultra preciso.

Vantagem:

- **Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.**
- **Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.**

Descrição técnica

Comprimento da chave L	100 mm
altura máxima da boca h1	4 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Tamanho da chave	5,5 mm
altura máxima do anel h ₂ máx.	6 mm

Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado mate
Tipo de produto	Chave de parafusos