

**Garant****Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 21X23****Dados do pedido**

Número do pedido	610600 21X23
GTIN	4062406220372
Classe de artigo	61A

**Descrição****Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.  
Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico.  
Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Material:**

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

**Descrição técnica**

altura máxima da boca h	8 mm
Tamanho da chave <sub>2</sub>	23 mm
largura máxima da boca b <sub>2</sub>	51 mm
Comprimento da chave L	250 mm
Tamanho da chave <sub>1</sub>	21 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
largura máxima da boca b <sub>1</sub>	47 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado mate
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos