

Garant**Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 17X19****Dados do pedido**

Número do pedido	610600 17X19
GTIN	4062406220310
Classe de artigo	61A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico.
Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Material:**

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Descrição técnica

Tamanho da chave 1	17 mm
largura máxima da boca b1	40 mm
Tamanho da chave 2	19 mm
Comprimento da chave L	220 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
largura máxima da boca b2	43 mm
altura máxima da boca h	7 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado mate
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos