

Garant**Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 30X34****Dados do pedido**

Número do pedido	610600 30X34
GTIN	4062406220457
Classe de artigo	61A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Veio perfilado otimizado para uma apreensão especialmente boa e um trabalho ergonómico.

Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Descrição técnica

altura máxima da boca h	10 mm
Tamanho da chave ₁	30 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Tamanho da chave ₂	34 mm
largura máxima da boca b2	75 mm
Comprimento da chave L	300 mm
largura máxima da boca b1	66 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado mate
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos