

Garant**Caçonete HSS, MF: 33X3****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 141050 33X3 |
| GTIN | 4062406222451 |
| Classe de artigo | 11K |

Descrição**Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.****Descrição técnica**

| | |
|----------------------|-----------|
| Altura | 18 mm |
| Classe de tolerância | DIN 13 6g |
| Ø exterior | 65 mm |
| Passo | 3 mm |
| Tamanho da rosca | M33x3 |
| Tipo de rosca | MF |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Óleo de corte | HSS |

| | |
|------------------|----------|
| Norma | EN 22568 |
| Sentido de corte | direita |
| Tipo de produto | Caçonete |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Óleo | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |