

**Garant****Caçonete HSS, MF: 38X2****Dados do pedido**

Número do pedido	141050 38X2
GTIN	4062406222550
Classe de artigo	11K

**Descrição****Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.****Descrição técnica**

Passo	2 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Altura	20 mm
Ø exterior	75 mm
Tamanho da rosca	M38x2
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		