

Garant**Caçonete HSS, MF: 14X0,75****Dados do pedido**

Número do pedido	141050 14X0,75
GTIN	4062406222116
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.****Descrição técnica**

Altura	10 mm
Ø exterior	38 mm
Passo	0,75 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M14×0,75
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		