

**Garant****Caçonete HSS, MF: 45X1,5**

## Dados do pedido

Número do pedido	141050 45X1,5
GTIN	4062406222666
Classe de artigo	11K

## Descrição

**Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.**

## Descrição técnica

Ø exterior	90 mm
Passo	1,5 mm
Altura	22 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tamanho da rosca	M45×1,5
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		