

Garant**Caçonete, BSW: W3**

Dados do pedido

Número do pedido	141550 W3
GTIN	4062406223960
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca Whitworth de acordo com a norma BSW BS84 no campo de tolerância médio.

Descrição técnica

Ø da rosca	76,2 mm
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	médio
Tamanho da rosca	W3
Altura	36 mm
Ø exterior	120 mm
Passos por polegada	3,5

Tipo de rosca	BSW
Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		