

**Garant****Caçonete, G: G1.1/8**

## Dados do pedido

Número do pedido	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Classe de artigo	11K

## Descrição

**Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

**Utilização:**

**Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth** DIN ISO 228/1.

## Descrição técnica

Ø da rosca	37,9 mm
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	A
Tamanho da rosca	G1.1/8
Altura	20 mm
Ø exterior	75 mm
Passos por polegada	11

Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 24231
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		