

**Garant****Caçonete HSS, MF: 32X1****Dados do pedido**

Número do pedido	141050 32X1
GTIN	4062406222413
Classe de artigo	11K

**Descrição****Modelo:**Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados.****Corte inicial de 1 3/4 passos.****Descrição técnica**

Ø exterior	65 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Altura	18 mm
Passo	1 mm
Tamanho da rosca	M32×1
Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido de corte	direita
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		