

Garant**Caçonete Sextavado, M: M60****Dados do pedido**

Número do pedido	140920 M60
GTIN	4062406222000
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Sextavado exterior para medidas de chave normalizadas. **Sem** entrada em espiral. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Instrução:

Para a reparação de roscas danificadas ou para o corte em locais de difícil acesso.

Descrição técnica

Altura	36 mm
Passo	5,5 mm
Tamanho da chave	100 mm
Tamanho da rosca	M60
Sentido de corte	direita
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS

Norma	DIN 382
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		