

**Garant****Caçonete Rosca à esquerda, M-LH: M27****Dados do pedido**

Número do pedido	140620 M27
GTIN	4062406221812
Classe de artigo	11K

**Descrição****Modelo:**

Forma fechada, ranhurada previamente.

**Corte inicial de 1 3/4 passos.****Descrição técnica**

Ø exterior	65 mm
Passo	3 mm
Classe de tolerância	DIN 13 6g
Altura	25 mm
Tamanho da rosca	M27
Tipo de rosca	M-LH
Ângulo do flanco	60 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 22568

Sentido de corte	esquerda
Tipo de produto	Caçonete

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		