

Garant**Caçonete, G: G1.3/8**

Dados do pedido

Número do pedido	142050 G1.3/8
GTIN	4062406223991
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Forma fechada, ranhurada previamente; **com entrada em espiral de ambos os lados** para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. **Corte inicial de 1 3/4 passos.**

Utilização:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN ISO 228/1.

Descrição técnica

Ø da rosca	44,32 mm
Sentido de corte	direita
Classe de tolerância	A
Tamanho da rosca	G1.3/8
Altura	22 mm
Ø exterior	90 mm
Passos por polegada	11

Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Óleo de corte	HSS
Norma	EN 24231
Tipo de produto	Caçonete

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
seco	condicionalmente adequado		