



Aparafusadora de impacto 400 Nm, Ø máx. de parafusos M12-M20, alojamento de ferramentas de quadrado exterior de 1/2 polegada, Tipo: IPWE400R



Dados do pedido

Número do pedido	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Classe de artigo	03M

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto de 1/2 polegada com um **binário elevado de até 400 Nm.**

- **Eletrónica com comando da velocidade.**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Design ergonómico com apoio Softgrip e robusta carcaça da transmissão de metal.**

Vantagem:

Eletrónica com comando da velocidade.

Descrição técnica

Número de batidas	1000 - 2600 r,p,m,
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M12 – M20
n.º máximo de rotações	0 - 1700 r,p,m,

binário máximo	400 Nm
Designação do fabricante	IPWE400R
Consumo energético	725 W
Peso	2,7 kg
vibração máxima conforme EN	15,9 m/s ²
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	quadrado exterior
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Aço
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto
USP2	Ø máx. do parafuso M12-M20, alojamento de ferramentas quadrado exterior 1/2 polegada
USP1	400 Nm