



Retificadora angular elétrica com paragem kickback, para discos de 180 mm Ø, com punho em arco rotativo, com bloqueio contra rearranque



Dados do pedido

Número do pedido	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Classe de artigo	03C

Descrição

Versão:

Potente retificadora angular de 180 mm:

- Potente motor de 2400 W com arranque suave e limitação da corrente de arranque.
- Elevada proteção do utilizador através de pega principal e adicional com Vibration Control, KickBack Stop e proteção contra rearranque.
- Punho em aro rotativo para a retificação e separação ideais.

Material fornecido:

Inclui tampa protetora de ajuste rápido, pega adicional, chave de dois orifícios, flange de alojamento, porca de fixação. Em caixa de cartão.

Descrição técnica

Bloqueio contra rearranque	sim
Ø máximo do disco	180 mm
vibração máxima conforme EN	5,5 m/s ²
Peso	5,4 kg
Designação do fabricante	GWS 24-180 LVI
profundidade de corte máxima	35 mm
Paragem kickback	sim

Ficha de dados

Particularidade	Pega em aro rotativa
Consumo energético	2400 W
Arranque suave	sim
Alimentação de energia	A energia elétrica
n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadora angular