



Serra de sabre sem fio, Tipo: GSA18VLIC



Dados do pedido

Número do pedido	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Serra de sabre sem fio Bosch com **sistema SDS** para uma troca rápida e confortável da filha de serra.

- **Tecnologia de íons de lítio da Bosch Professional para uma vida útil longa e autonomia excelente da bateria.**
- **O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.**
- **Pega Softgrip ergonómica.**
- **Com iluminação LED do posto de trabalho.**

Serra de sabre compacta com peso reduzido e uma pequena circunferência do punho, também para trabalhos acima da cabeça e com apenas uma mão.

Regulação variável da velocidade de corte, poucas vibrações graças a **sistema de compensação de vibrações** integrado.

Com iluminação LED do posto de trabalho.

Material fornecido:

Inclui mala de transporte, 2x folhas de serra, 2x bateria, carregador rápido. Inclui 2x bateria de íons de lítio 18 V/5,0 Ah, carregador rápido, 1x folha de serra de sabre S 922 AF flexível para metal, 1x folha de serra de sabre S 922 EF flexível para metal, 1x folha de serra de sabre S 922 HF flexível para madeira e metal, inserto para L-BOXX 136, L-BOXX 136.

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Para baterias e carregadores adequados, ver os números 073851 – 073866.

Descrição técnica

Ficha de dados

Comprimento do curso	21 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Capacidade da bateria	5 Ah
Designação do fabricante	GSA 18 V-LIC
Número de cursos	0 - 3050 r,p,m,
Peso	2,5 kg
Particularidade	SDS, LED
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
vibração máxima conforme EN	8,8 m/s ²
Tensão da bateria	18 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	2
Tipo de produto	Serra

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/078217-GSA18VLIC>