

Ficha de dados



Roquete manual reversível, com quadrado de 1/4 polegada, 36 dentes, com ejutor, comprimento 125 mm



Dados do pedido

Número do pedido	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Classe de artigo	62A

Descrição

Versão:

Com alavancas das mudanças para a direita e para a esquerda.

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Norma:

DIN 3122-D 6,3

Quadrado externo conforme **DIN 3120-A 6,3** com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme **DIN 3120**.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
comprimento total	125 mm
Número de dentes	36
Ângulo de trabalho	10 grau
Material	Aço cromo-vanádio

Ficha de dados

Superfície	cromado
Tipo de produto	Roquete
USP1	reversível,
USP2	36 dentes, com ejetor, comprimento 125 mm